

## Udfasning af Shunt pumpen S25 og S60

### Løsning 1


Simflexpumpe indskæres i fremløbsledning 1" 180 mm.

**Simflex 25-40 3Q vvs nr: 38.0320.241**  
(S25)

**Simflex 25-60 3Q vvs nr: 38.0320.261**  
(S60)

Pumpehus anvendes kun som shunt og elforbindelse til motor fjernes.  
Eltilslutning: 1 x 230 volt med jord

Besparelsesmulighed: 250-400 kwh/år



### Løsning 2

Simflexpumpe tilpasses i ændret fremløbsledning .

**Simflex 25-40 3Q vvs nr: 38.0320.241**  
(S25)

**Simflex 25-60 3Q vvs nr: 38.0320.261**  
(S60)

El: 1 x 230 volt med jord

Besparelsesmulighed: 250-400 kwh/år

